



Nr.	Beschreibung	Bemerkungen
1	Lufteinlass	
2	Luftauslass	4-Wege
3	Kältemittelgasanschluss (Gas)	Konusmutter. RCI-(1.0/1.5), $\varnothing 12,7$; RCI-(2.0-6.0), $\varnothing 15,88$
4	Kältemittelanschluss (Flüssigkeit)	Konusmutter. RCI-(1.0-2.0), $\varnothing 6,35$; RCI-(2.5-6.0), $\varnothing 9,52$
5	Abflussanschluss	$\varnothing 32$
6	Bohrung für Verkabelung	Stanzloch. $\varnothing 32,5$
7	Bohrung für Verkabelung	30 x 39
8	Halterung für die Aufhängung des Geräts	
9	Schraube für die Aufhängung des Geräts	(4x) M10 oder W3/8
10	Anschluss für Luftzufuhrschacht	Stanzloch 150 x 385
11	Zusätzlicher Anschluss für Luftzufuhrschacht	Stanzloch 150 x 400
12	Lufteinlassgitter	
13	Optionale Luftaustrittsblende	P-AP160NA1
14	Abmessungen der benötigten Aufnahmeöffnung in der Decke	
15	Frischluftereinlass	(4x) 14 x 26
c	Höhe des Geräts	RCI-(1.0-2.5), 248; RCI-(3.0-6.0), 298

Alle Maßangaben in mm.